
450 HV





BN 1017

Vis autotaraudeuses à tête cylindrique type 2

avec filetage métrique et fente

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Ø-du trou: valeurs indicatives; les Ø définitifs des trous sont à déterminer par des essais.

Article#	d_1	d_2 max.	k	n	t min.	⌓ - Ø	L
1381679	M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1381776	M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	8
1381784							10
1381806							16
1381881	M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	20