

Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® I męski 1.13 10 cm długość gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 67413

EAN: 4043619674138

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA żeński grodzi
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Zakres częstotliwości: DC - 6 GHz
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ / DC 500 V
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: 1.13
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu:
 - 3,8 dB @ 3 GHz na metr
 - 5,4 dB @ 6 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 75 °C
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Kabel
- 1 x nakrętka
- 1 x podkładka ząbkowana blokująca

Interfejs

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	10 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.13
Tłumienie przewodu:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	10 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm
Średnica kabla:	1,13 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

