

Kabel audio Red's Music - mini Jack stereo 3.5mm / gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU21...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: mini Jack stereo 3.5mm

Złącze 2: gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Model złącz: J62, NYS240L REAN

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony


Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU21...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J62 - Jack stereo 3.5	NYS240L REAN - gniazdo jack 3.5

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2103BX	0.3 m	48g	5903867409717
AU2105BX	0.5 m	57g	5903867409724
AU2110BX	1.0 m	79g	5903867409731
AU2115BX	1.5 m	102g	5903867409748
AU2120BX	2.0 m	124g	5903867409755
AU2130BX	3.0 m	169g	5903867409762
AU2140BX	4.0 m	221g	5903867409779
AU2150BX	5.0 m	266g	5903867409786
AU2160BX	6.0 m	311g	5903867409793
AU2170BX	7.0 m	356g	5903867409809
AU2180BX	8.0 m	401g	5903867409816
AU2190BX	9.0 m	446g	5903867409823
AU21100BX	10.0 m	491g	5903867409830
AU21150BX	15.0 m	731g	5903867409847
AU21200BX	20.0 m	956g	5903867409854

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów