


## Czujnik indukcyjny

IGK3005-BPKG/US-104



## Cechy produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP                |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte  |
| Strefa działania [mm] | 5                  |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]          | M18 x 1 / L = 60   |

## Aplikacja

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Konstrukcja | styki połączane |
|-------------|-----------------|

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 10       |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 200               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 500               |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem                     | tak               |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak               |

## Strefa działania

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strefa działania [mm]              | 5        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]    | 5 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |

## Dokładność / odchylenie

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



## Czujnik indukcyjny

IGK3005-BPKG/US-104

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Histereza                 | [% z Sr] | 3...15   |
| Dryft punktu przełączania | [% z Sr] | -10...10 |

| Warunki pracy         |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

| Testy / dopuszczenia                      |              |         |
|-------------------------------------------|--------------|---------|
| EMC                                       | EN 60947-5-2 |         |
|                                           | EN 55011     | klasa B |
| MTTF                                      | [lata]       | 1083    |
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu |              | nie     |

| Dane mechaniczne |      |                                                                                                                                                              |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga             | [g]  | 48,4                                                                                                                                                         |
| Obudowa          |      | Obudowa gwintowana                                                                                                                                           |
| Montaż           |      | montaż zabudowany                                                                                                                                            |
| Wymiary          | [mm] | M18 x 1 / L = 60                                                                                                                                             |
| Opis gwintu      |      | M18 x 1                                                                                                                                                      |
| Materiał         |      | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |

| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                          |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 4 x 90° LED, kolor żółty |

| Akcesoria            |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



## Czujnik indukcyjny

IGK3005-BPKG/US-104

### Podłączenie

