



Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:400VAC+/-5% WY:24V/10ADC

Prąd: 10 A

Moc wyjściowa: 240 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Wejście**

Napięcie wejściowe	3× 400 V AC ±5%
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	0.63 A (T)
Prąd wejściowy	0.55 A (3× 400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
--------------------	----------------

Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny	10 A (T)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący
Prąd wyjściowy	max. 10 A
Tętnienia resztkowe	max. 2% eff/rms

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji
Wymiary montażowe a×b×c	164×58×6.5 mm
Sprawność	75%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	185×76,5×190 mm