

Zasilacz impulsowy LED IP20 | 25W | 12V | 2A



Kod produktu: 50925

Zasilacz impulsowy LED marki Qoltec, cechuje stabilność oraz niezawodność. Dzięki komponentom najwyższej jakości spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listew, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

Moc: 25 W

Napięcie wyjściowe: 12 V

Natężenie wyjściowe: 2 A

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	230 V
MOC	25 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12 V
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	2 A
INFORMACJE DODATKOWE	Obudowa z aluminium
GWARANCJA	24 miesiące
WAGA	215g
TEMPERATURA PRACY	-20~ +60 C
CZAS PODTRZYMANIA	50ms/230VAC
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40~+80 C
PRZECIĄŻENIE	Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
WYDAJNOŚĆ	80%
REGULACJA NAPIĘCIA	10.8 - 13.2V
REGULACJA LINIOWA	0.5%
REGULACJA OBCIĄŻENIA	0.5%
CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA	1000ms,30ms/230VAC
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	90-264VAC/120-370VDC

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	47-63Hz
PRĄD AC	0.57A/90V 3.37A/220V
PRĄD UDAROWY	Start: 65A/230VAC
KLASA SZCZELNOŚCI	IP20
WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	20~90%, bez kondensacji
ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE	10~500Hz,5G 10min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
WYMIARY (DXSXW)	85 x 58 x 380 mm
R&N	150mVp-p
KOD EAN	5901878509259