




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/1,5M



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	
Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów	
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF
OKF	
Zasięg działania [mm]	36
OUF	
Zasięg działania [mm]	36
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...150
Dane mechaniczne	
Waga [g]	101,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	7
Długość głowicy [mm]	45
Długość [mm]	1500
Minimalny promień zgięcia [mm]	20

E20523



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/1,5M

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.