


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,22M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

41,5

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

220

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



E20412



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,22M

Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.