



BETA 1201INOX-E

Wkrętaki płaskie, wykonane ze stali nierdzewnej

Certyfikaty i normy

● ISO 2380

Cechy

Beta Evox INOX usprawnia pracę każdego profesjonalisty dzięki wygodnemu i pewnemu uchwytowi nawet podczas dłuższych sesji roboczych.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Zastosowanie stali nierdzewnej AISI 420 chroni wkrętak przed działaniem wilgoci, chemikaliów i czynników atmosferycznych. Nawet po długich okresach użytkowania w krytycznych środowiskach materiał nie utlenia się ani nie ulega degradacji, zachowując pełną integralność funkcjonalną.

STAŁE ZACHOWANIE MECHANICZNE

Ten wkrętak gwarantuje stabilną reakcję na skręcanie i naprężenia, dzięki dobrej twardości i zrównoważonej elastyczności materiału.

NIEZRÓWNANY KOMFORT

Dla tych, którzy pracują przez długi czas, komfort jest najważniejszy. Wkrętak Beta Evox posiada dwumateriałową rękojeść pokrytą warstwą wysokiej jakości termoplastycznej gumy, która zapewnia ergonomiczny, pewny i antypoślizgowy chwyt. Taka konstrukcja zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania, umożliwiając



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Sprawdzone groty ze stali nierdzewnej Beta oferują elastyczność, twardość i odporność na zużycie na najwyższym poziomie w kategorii profesjonalnych



ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Duża powierzchnia styku umożliwia przenoszenie maksymalnej siły przy minimalnym wysiłku.



Konstrukcja antypoślizgowa
Ośmiokątny przekrój zapobiega irytującemu toczeniu się po powierzchni roboczej.

Wymiary



☐ ISO 2380 Certyfikaty i normy

Odniesienie

	Art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm
012011403	1201INOX-E 2,5X50	0,4x2,5x50	148	2,5
012011409	1201INOX-E 3X75	0,5x3x75	173	3,0
012011430	1201INOX-E 4X100	0,8x4x100	198	4,0
012011442	1201INOX-E 5,5X150	1x5,5x150	259	5,0
012011451	1201INOX-E 6,5X150	1,2x6,5x150	270	6,5

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

