Przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 4 porty PoE 1 port RJ45 1 port SFP na szynę DIN

Opis

Ten solidny, przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet firmy Delock może być używany do łączenia różnych elementów sieci. Czery porty RJ45 obsługują zasilanie i Ethernet zgodnie z IEEE802.3af / 802.3at, więc mogą zasilać urządzenia PoE, takie jak kamera IP camera bądź rozgałęziacz PoE na kablu sieciowym. Dodatkowy slot SFP umożliwia rozszerzenia sieci połączeniem światłowodowym.

Redundantne zasilanie od 48 V do 57 V

Przełącznik obsługuje dwa terminalowe źródła zasilania, dzięki czemu można go na stałe podłączyć do wielu źródeł zasilania, umożliwiając zastosowania wymagające wysokiej dostępności.



Numer artykułu 80164

EAN: 4043619801640

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  4 x wtyk żeński RJ45 dla 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE+)
  1 x wtyk żeński RJ45 dla 10/100/1000 Mbps Base-T
  1 x gniazdo SFP dla modułu 1 Gbps SFP
  1 x 5 pin złącze zasilania
- Szybkość transmisji danych do 1 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Obsługuje IEEE 802.3af PoE
- Obsługuje IEEE 802.3at PoE+
- Moc wyjściowa: 30 W na gniazdo
- Izolacja portu VLAN
- Diody LED do monitorowania stanu
- Redundantne zasilanie od 48 V do 57 V
- Mocna obudowa metalowa
- Brak wentylatora
- Pasuje do szyny DIN 35 mm
- Klasa ochrony: IP40
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 116 x 85 x 33 mm

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Zasilacz DC 48 V - 57 V (nie znajduje się na wyposażeniu)

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Montageart:	Hutschiene 35 mm
Spezifikation:	PoE Power over Ethernet

Schnittstelle

Anschluss 1:	4 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x 5 Pin Terminalblock
Anschluss 4:	1 x SD Express Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	33 mm
Breite:	116 mm
Höhe:	85 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**