

Delock Separator USB z izolacją 5 KV

Opis

Konwerter USB firmy Delock USB separuje połączenie elektryczne pomiędzy komputerem osobistym (hostem), a urządzeniem USB. Separacja galwaniczna eliminuje występowanie uciążliwych zakłóceń w zakresie dźwięku oraz niedokładnych wyników pomiarowych w warunkach laboratoryjnych. To kompaktowe urządzenie obsługuje standard USB 1.1 w dwóch trybach prędkości, Low-Speed i Full-Speed.



Numer artykułu 62588

EAN: 4043619625888

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 1.1 typ-A męskie (host)
 - 1 x USB 1.1 typ-A żeński (urządzenie)
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Szybkość transmisji danych do Full-Speed 12 Mb/s
- Wskaźnik LED zasilania
- Izolacja optyczna 5 kV w zakresie transmisji danych
- Izolacja optyczna 3 kV w zakresie zasilania
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę maks. 320 mA
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 50 °C
- Materiał obudowy: plastik
- Wymiary (DxSxW): ok. 66 x 39 x 20 mm
- Długość kabla: ok. 15 cm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm

na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
długość: ok. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem USB

Zawartość opakowania

- Separator

Zdjęcia



Ogólne

Wskaźnik LED:	1 x
---------------	-----

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 1.1 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 1.1 Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 50 °C
----------------------	----------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	15 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de