

# Aktywny kabel optyczny USB-C™ 4K Video + Data + PD 10 m

## Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

### Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

### DisplayPort 1.4 z 2 liniami

Kabel nadaje się do podłączenia monitora USB-C™ o rozdzielczości do 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) do komputera z interfejsem USB-C™ i obsługą trybu alternatywnego DisplayPort.

### USB 10 Gbps

Aktywny kabel optyczny umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 10 Gb/s przy podłączaniu urządzeń zgodnych z USB 10 Gbps. Oczywiście można również podłączyć urządzenia USB 2.0.

### USB Power Delivery daje do 60 W

Dzięki obsługiwaniu standardu USB Power Delivery, podłączone urządzenia mogą być zasilane do 60 W (20 V / 3 A).

## Uwaga

Ten kabel jest zgodny tylko z urządzeniami DisplayPort (tryb alternatywny DP) i nie będzie działać z urządzeniami Thunderbolt™.



**Numer artykułu 84150**

EAN: 4043619841509

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Obsługuje 2 linie DisplayPort 1.4

- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługuje tryb DP Alt
- Transfer sygnałów audio i video
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - DisplayPort 1.4 z DSC: do 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - DisplayPort 1.4 bez DSC: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.2 bez DSC: do 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Stały kierunek sygnału wideo (źródło (Source) / wyświetlacz (Display))
- Bez kierunkowe dla danych
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wsteczna zgodność z USB 2.0
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 10 m

---

## Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort
- Monitor z wolnym złączem USB Type-C™ (DP Alt Mode)

---

## Zawartość opakowania

- Kabel SuperSpeed USB 10 Gbps

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Specyfikacja: | USB Type-C™            |
| Styl:         | Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Szybkość transmisji danych:      | 10 Gbps              |
| Temperatura robocza:             | -10 °C ~ 50 °C       |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 @ 144 Hz |
| Maksymalny prąd:                 | 3 A                  |

## Właściwości fizyczne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kolor przewodu:             | czarny |
| Długość kabla ze złączem:   | 10 m   |
| Najmniejszy promień skrętu: | 60 mm  |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |