

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy + styk pomocniczy/sygnalizacyjny Acti9 OF+OF/SD, 2-przemienne (2 CO)

A9N26909

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk CO lub awaryjny
skrótowa nazwa urządzenia	OF i OF lub OF i SD
zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1...6 A at 24...250 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1...2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1...1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1...1 A at 130 V, prąd stały (DC)
szerokość w modułach 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	68 mm
Masa produktu	38 g
Kolor	Biały

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m top and bottom

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	9,200 cm
Waga opakowania 1	45,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	23,500 cm
Waga opakowania 2	588,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,915 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	2
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny
Numer SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	Tak
WEEE Label	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.