




Wtyk z rezystorem terminującym CAN bus

SSTGH050ZDAFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Aplikacja		sieć CAN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	8,39
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Uwagi		Resystor terminujący sieci CAN (120 Ω) jest zintegrowany w obudowie M12
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11590




Wtyk z rezystorem terminującym CAN bus

SSTGH050ZDAFKPG

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: ...0,6 Nm



Podłączenie

