

Splitter DisplayPort 1.4 1 x wejście DisplayPort > 4 x wyjście DisplayPort

Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał DisplayPort z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na cztery podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie DisplayPort może być używane do obsługi cztery monitorów DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

Dual Mode DP++

Wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.

Wysoka Rozdzielczość

Dzięki szerszemu pasmu DisplayPort 1.4, obsługiwane są cztery monitory o rozdzielczości 4K (3840 x 2160).



Numer artykułu 87794

EAN: 4043619877942

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
1 x DisplayPort męski
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
Wyjście:
4 x DisplayPort żeński
- Chipset: VMM5330, VMM5220
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2

- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
4 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST) + DSC:
2 monitory: do 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz
4 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 25 cm
- Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 105 x 66 x 15 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
- Ładowarka 1 x USB Typu-A 5V / 2A

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.4
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interfejs

Wyjście:	4 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie) 1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Chipset:	Synaptics
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla ze złączem:	25 cm
Długość:	105 mm
Szerokość:	66 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de