




WN 1411



380 HV



BN 20092

Vis PT® à tête bombée

avec rondelle pressée, à empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

Acier trempé 380 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cimentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



[3D Cadenas](#)



Documentation détaillée disponible sur demande

Article#	ø nominal	d ₁	d ₂	k	s		m~	t min.	t max.	L
3205320	KB25	2,5	5	1,8	0,6	1	2,61	1,01	1,26	5
3205321										6
3205322										8
3205323										10
3205324										12
3205325										16
3205326	KB30	3	6	2,1	0,7	1	2,83	1,26	1,51	5
3205328										6
3205329										8
3205330										10
3205331										12
3205332										14
3205333										16
3205334										18
3205335										20
3205336	KB35	3,5	7	2,4	0,8	2	3,84	1,08	1,54	8
3205337										10
3205338										12
3205339										14
3205340										16
3205341										18
3205342										20
3205344										25

Article#	ø nominal	d ₁	d ₂	k	s		m~	t min.	t max.	L
3205345	KB40	4	8	2,5	0,9	2	4,13	1,4	1,86	8
3205346										10
3205347										12
3205348										14
3205349										16
3205350										18
3205351										20
3205352										25
3205353										30
3307483	KB50	5	10	3,2	1,1	2	4,71	2,01	2,47	10
3205354										12
3351580										14
3219330										35