



Taśmy samospajalne - kauczukowe, mastyksowe

HelaTape Power 660 RM

Właściwości

- Samospajalne taśmy mastyksowe do niskich napięć wykonane na bazie kauczuku
- Podłoże EPR pokryte lepkim, stabilnym temperaturowo klejem
- Do izolacji elektrycznej i ochrony przed wilgocią
- Mogą być stosowane do naprawy powłok kablowych
- Doskonała przyczepność i uszczelnienie dla przewodów miedzianych i aluminiowych
- Łatwe dopasowanie do nieregularnych kształtów i powierzchni
- Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli
- Dobra odporność na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci i korozję
- Nadają się do izolowania szyn prądowych o napięciu znamionowym do 35 kV
- Doskonałe do naprawy np. uszkodzonych osłon kablowych i jako ochrona przed wnikaniem wilgoci. Stosowane wraz z HelaTape Flex zapewniają dodatkowo ochronę mechaniczną.



HelaTape Power 660 - bardzo elastyczna, mastykowa taśma kauczukowa, do niskich napięć.

MATERIAŁ	Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR), Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (kauczuk butylowy) (IIR)
Temp. pracy	-30°C do +90°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+130°C
Absorpcja wody	0,1%
Wytrzymałość na rozciąganie	1,5 N/mm ²
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER 660-RM	1,65	50,8	3,0 m	Czarny (BK)	711-00307

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.