


Wtyk męski

SSTA040VASFKPG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...100
Temperatura składowania [°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania [%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą	1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	32,7
Odlewany materiał obudowy	PA 6.6
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia	EPDM

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk męski

SSTAH040VASFKPG

Połączenie elektryczne


zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Oslona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);
uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla
łączonych części!



Podłączenie



BK	Kolory żył
BN	czarny
BU	brązowy
WH	niebieski
	biały
	Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2