

Hub 3-portowy USB 5 Gbps + port RJ45 Gigabit LAN z PoE++ z gniazdem hosta USB Type-C™, w metalowej obudowie i z izolacją 1,5 kV

Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 3 urządzeń USB.

Zintegrowany interfejs 10/100/1000 Mbps LAN PoE++

Dodatkowo hub ze zintegrowanym łączem RJ45 Gigabit LAN rozszerza PC lub laptop o interfejs sieciowy.

Port LAN umożliwia również zasilanie urządzenia podłączonego do huba. Do urządzenia hosta może być dostarczane zasilanie do 60 W, dzięki czemu może ono pracować nieprzerwanie, o ile do portu sieciowego podłączone jest źródło zasilania.

Ochrona elektryczna

Hub posiada wbudowany konwerter DC/DC obsługujący szeroki zakres napięcia wejściowego. Wszystkie wyjścia są chronione przed przepięciami, zwarciami i przegrzaniem, a także posiadają izolację elektryczną 1500 V.



Numer artykułu 64336

EAN: 4043619643363

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: VIA VL817, Realtek RTL8153
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera Wake On LAN (WOL)

- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje IEEE 802.3at PoE+
- Obsługuje IEEE 802.3bt PoE++
- Obsługuje ramki Jumbo 4k
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 60 W
- Izolacja 1,5 kV wejścia i wyjścia
- Ochrona przed przepięciami
- Ochrona przed zwarcieniem
- Ochrona przed przegrzaniem
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 127 x 68 x 28 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play


Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Hub USB + LAN
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 60 cm
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 14.0 or above Linux Kernel 6.5 or above Mac OS 14.5 lub nowszy

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Chipset:	Realtek RTL8153 VIA VL817
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość:	127 mm
Szerokość:	68 mm
Wysokość:	28 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

