

△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日		△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日		
△						. . .		△						. . .		
△						. . .		△						. . .		
標準規格																
定 格		電 圧 (1)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル		ULSTYLE1007, AWG 30							
		電 流 (1)	— ~ —	— A	—		使用温度範囲		℃ ~ ℃							
		電 力	—					適合端子品名		DFIB-30SC, DFIB-30SCA						
		特 殊 性	—					—		—						
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件					試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT			
1	形状・材質・処理		ADC3-80119 及び 準拠規格に適合のこと。					—	—	—	—	○	○			
2	表 示		同 上					—	—	—	—	○	○			
3	絶 縁 抵 抗		DC — Vで測定し規格値以上のこと。					—	—	—	MΩ	—	—			
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC — Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	—	mΩ	—	—			
		コ ン タ ク ト	DC — Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	—	mΩ	—	—			
5	耐 電 圧		AC — Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					—	—	—	—	—	—			
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					—	—	—	mΩ	—	—			
7	ドライサージ性能		DC — μVで交互に極性を変えて導通があること。					—	—	—	—	—	—			
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					—	—	—	gf	—	—			
		コ ン タ ク ト	規格値を満足すること。					—	—	—	kgf	—	—			
9	耐 湿 性	温度 — ℃湿度 — % — 時間で					高湿時	—	—	—	MΩ	—	—			
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	—	—	—	MΩ	—	—			
10	耐 振 性		周波数 — ~ — Hz, 全振幅 — mm, 加速度 — G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—			
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—			
12	耐 温 度 サ イ ク ル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—			
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					—	—	—	mΩ	—	—			
		コ ン タ ク ト	同 上					—	—	—	mΩ	—	—			
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					—	—	—	—	—	—			
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					—	—	—	—	—	—			
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					—	—	—	—	—	—			
17	圧着工の引張強度		AWG 30					—	1	—	kgf	—	—			
備考																
形別 配布先	製 図					担 当		検 図		査 閲		承 認		出 図		
	生技 2.11.1 米村					生技 2.11.1 米村		生技 2.11.2 斉藤				生技 2.11.9 内藤				
	製品規格表					製品名		DFIB-TA30SHC								
旧 CL		CL		図 番		S L C 4 - 8 0 0 5 7 -		製 品 コード		C L 5 5 0 - 0 2 1 1 - 3 -						
旧 図		S L C 4 -		番												

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目