



Asfora

Elegancja każdego dnia

se.com/pl

Life Is On

Schneider
Electric

Nowy konfigurator osprzętu **Schneider** Electric™

Włącz energię w swoim domu!



Wejdź na stronę:
dobierz-gniazdko.pl
i wybierz design



Skompletuj łączniki
i gniazda elektryczne
do Twojego domu



Wyślij listę
do hurtowni lub
kup online





Biały



Kremowy




Aluminium



Stal



Brąz



Antracyt

„Serię Asfora wyróżnia estetyczny, klasyczny wygląd, precyzja wykonania, trwałość oraz przystępna cena.”





Rozwiązania, gdy brakuje miejsc do ładowania!

Skorzystaj z naszych sposobów na zwiększenie miejsc, w których możesz naładować swoje urządzenia elektroniczne.



Gniazdo ładowania
2 x USB, antracyt



Gniazdo 2 x 2P+PE i gniazdo
ładowania 2 x USB w ramce
podwójnej, białe



Gniazdo 2 x 2P+PE,
brąz



Dzięki gniazdom USB o maksymalnym prądzie wyjściowym 2,1A, szybkie ładowanie smartfonów czy tabletów ułatwi Twoje codzienne życie





Sterowanie oświetleniem



Sterowanie żaluzjami

Dopasuj poziom oświetlenia w pomieszczeniu wykorzystując światło naturalne



Łącznik z podświetleniem

Odnalezienie łącznika światła w ciemności nie będzie dla Ciebie problemem



Ściemniacz

Stwórz odpowiednie nastrój





Dostęp do mediów



Gniazdo TV/R/SAT

Dostęp do wszystkich mediów z jednego punktu



Gniazda RJ45

Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki



Gniazda głośnikowe

Ciesz się doskonałą jakością dźwięku, wykorzystując do tego rozwiązania pozwalające ukryć przewody w ścianach





Szybka i łatwa instalacja



Dźwignie zacisków bezgwintowych ułatwiają montaż oraz demontaż



Tulejkowe wejście zacisku



Zaciski w gniazdach umieszczone są w jednej linii, dzięki czemu wszystkie przewody można przyciąć za jednym razem na tę samą długość



Solidna, metalowa ramka montażowa z nacięciami ułatwiającymi dokładne spozycjonowanie mechanizmu względem innych w przypadku montażu w ramce wielokrotnej



Wszystkie produkty z serii Asfora wyprodukowane zostały w zgodzie z obowiązującymi standardami oraz normami, a zastosowane materiały charakteryzują się dużą trwałością



Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu



Czytelne oznaczenie zacisków, aby zmniejszyć ryzyko błędnego połączenia



Wejścia kablowe, wyprofilowane zostały w taki sposób, aby ułatwić umieszczenie przewodu w zacisku oraz, aby jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolacyjną



EPH0100321

Łączniki 10AX - 250V

1-biegunowy, zaciski śrubowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0100321	—
■ kremowy	EPH0100323	—
■ antracyt	—	EPH0100371
■ stal	—	EPH0100362
■ aluminium	—	EPH0100361



EPH0100121

1-biegunowy, zaciski bezgwintowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0100121	EPH0101421
■ kremowy	EPH0100123	—
■ antracyt	—	EPH0100171
■ stal	—	EPH0100162
■ aluminium	—	EPH0100161
■ brąz	—	EPH0100169



EPH0100221

1-biegunowy IP44, zaciski bezgwintowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0100221	—
■ kremowy	EPH0100223	—
■ antracyt	EPH0100271	—



EPH0200321

2-biegunowy, zaciski śrubowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0200321	—



EPH0200121

2-biegunowy, zaciski bezgwintowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0200121	—
■ kremowy	EPH0200123	—
■ antracyt	—	EPH0200171



EPH0300321

Świecznikowy, zaciski śrubowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0300321	—
■ kremowy	EPH0300323	—
■ antracyt	—	EPH0300371
■ stal	—	EPH0300362
■ aluminium	—	EPH0300361



EPH0300121

Świecznikowy, zaciski bezgwintowe

Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0300121	EPH0301421
■ kremowy	EPH0300123	EPH0301423
■ antracyt	—	EPH0300171
■ stal	—	EPH0300162
■ aluminium	—	EPH0300161
■ brąz	—	EPH0300169



EPH0400321

Schodowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0400321	—
☐ kremowy	EPH0400323	—
☐ antracyt	—	EPH0400371
☐ stal	—	EPH0400362
☐ aluminium	—	EPH0400361



EPH0400121

Schodowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0400121	EPH0401421
☐ kremowy	EPH0400123	EPH0401423
☐ antracyt	—	EPH0400171
☐ stal	—	EPH0400162
☐ aluminium	—	EPH0400161
☐ brąz	—	EPH0400169



EPH0400421

Schodowy IP44, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0400421	—
☐ kremowy	EPH0400423	—
☐ antracyt	EPH0400471	—



EPH0600321

Podwójny schodowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0600321	—
☐ antracyt	—	EPH0600371



EPH0600121

Podwójny schodowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0600121	—
☐ kremowy	EPH0600123	—
☐ antracyt	—	EPH0600171
☐ stal	—	EPH0600162
☐ aluminium	—	EPH0600161
☐ brąz	—	EPH0600169



EPH0500321

Krzyżowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0500321	—
☐ antracyt	—	EPH0500371



EPH0500121

Krzyżowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0500121	—
☐ kremowy	EPH0500123	—
☐ antracyt	—	EPH0500171
☐ stal	—	EPH0500162
☐ aluminium	—	EPH0500161
☐ brąz	—	EPH0500169



EPH1300521

Żaluzjowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH1300521	—
■ antracyt	—	EPH1300571
■ stal	—	EPH1300562
■ aluminium	—	EPH1300561
■ brąz	—	EPH1300569



EPH2100121

Potrójny, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH2100121	EPH2170121
■ kremowy	EPH2100123	EPH2170123
■ antracyt	—	EPH2100171
■ stal	—	EPH2100162
■ aluminium	—	EPH2100161
■ brąz	—	EPH2100169



EPH6200121

Hotelowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH6200121	—
■ antracyt	—	EPH6200171



EPH0800321

Przyciski 10AX - 250V		
1-biegunowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0800321	—
■ kremowy	EPH0800323	—
■ antracyt	—	EPH0800371
■ stal	—	EPH0800362
■ aluminium	—	EPH0800361



EPH0800121

1-biegunowy „dzwonek”, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0800121	—
■ kremowy	EPH0800123	—
■ antracyt	—	EPH0800171
■ stal	—	EPH0800162
■ aluminium	—	EPH0800161
■ brąz	—	EPH0800169



EPH0800221

1-biegunowy „dzwonek” IP44, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0800221	—



EPH0900121

1-biegunowy „światło”, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH0900121	—



EPH0900221

1-biegunowy „światło” IP44, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH0900221	—



EPH1100321

Podwójny, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1100321	—



EPH1100121

Podwójny, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1100121	—
☒ antracyt	—	EPH1100171
☒ stal	—	EPH1100162
☒ brąz	—	EPH1100169



EPH1300121

Żaluzjowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1300121	—
☒ antracyt	—	EPH1300171
☒ stal	—	EPH1300162
☒ aluminium	—	EPH1300161
☒ brąz	—	EPH1300169



EPH1400321

Łączniki z podświetleniem 10AX - 250V		
1-biegunowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1400321	—



EPH1400121

1-biegunowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1400121	—
☒ kremowy	EPH1400123	—
☒ antracyt	—	EPH1400171
☒ stal	—	EPH1400162



EPH1500321

Schodowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1500321	—



EPH1500121

Schodowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1500121	—
☒ antracyt	—	EPH1500171



EPH1430321

Łączniki z podświetleniem 16AX - 250V		
1-biegunowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1430321	—



EPH1600321

Przyciski z podświetleniem 10AX - 250V		
1-biegunowy, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1600321	—



EPH1600121

1-biegunowy, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1600121	EPH1670121
☒ kremowy	EPH1600123	EPH1670123
☒ antracyt	—	EPH1600171
☒ stal	—	EPH1600162
☒ aluminium	—	EPH1600161
☒ brąz	—	EPH1600169



EPH1700321

1-biegunowy „dzwonek”, zaciski śrubowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1700321	—



EPH1700121

1-biegunowy „dzwonek”, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1700121	—
☒ antracyt	—	EPH1700171



EPH1800121

1-biegunowy „światło”, zaciski bezgwintowe		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1800121	—



CCT99100

Ściemniacze

Ściemniacz uniwersalny

Kolor	Do montażu w puszcze instalacyjnej
—	CCT99100
	• Sterowanie za pomocą standardowych przycisków • Przycisk należy zamówić osobno



EPH6800121

Obrotowy z funkcją łącznika schodowego (do LED)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH6800121	EPH6870121
☐ kremowy	EPH6800123	EPH6870123
☐ antracyt	—	EPH6800171
☐ stal	—	EPH6800162
☐ aluminium	—	EPH6800161
☐ brąz	—	EPH6800169

Tabela obciążeń

Rodzaj odbiornika		EPH6800XXX bez przewodu N	EPH6800XXX z przewodem N	CCT99100
	Żarówka 230 V AC	3...370 W	0...370 W	5-200 W
	Lampy halogenowe 230 V AC	3...370 W	0...370 W	5-150 W
	Lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym	3...370 W	0...370 W	5-200 VA
	Lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym	3...370 W	0...370 W	5-200 VA
	LED ściemniały RL RC	3...200 W (maks. 1,3 A)	0...200 W (maks. 1,3 A)	4-20 VA 4-100 VA



EPH2800121



EPH2900121



EPH2800221



EPH2900221



EPH2800621



EPH2800321



EPH3100321

Gniazda 16AX - 250V

2P+PE		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2800121	EPH2800721
☐ kremowy	EPH2800123	EPH2800723
☐ antracyt	—	EPH2800171
☐ stal	—	EPH2800162
☐ aluminium	—	EPH2800161
☐ brąz	—	EPH2800169

2P+PE Schuko		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2900121	—
☐ kremowy	EPH2900123	—
☐ antracyt	—	EPH2900171
☐ stal	—	EPH2900162
☐ aluminium	—	EPH2900161
☐ brąz	—	EPH2900169

2P+PE z przesłonami torów prądowych		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2800221	—
☐ kremowy	EPH2800223	—
☐ antracyt	—	EPH2800271
☐ stal	—	EPH2800262
☐ aluminium	—	EPH2800261
☐ brąz	—	EPH2800269

Gniazdo 2P+PE Schuko z przesłonami torów prądowych		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2900221	—
☐ kremowy	EPH2900223	—
☐ antracyt	—	EPH2900271
☐ stal	—	EPH2900262
☐ aluminium	—	EPH2900261
☐ brąz	—	EPH2900269

2P+PE z przesłonami torów prądowych, IP44 (do ramki wielokrotnej)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2800621	—
☐ antracyt	—	EPH2800671
☐ stal	—	EPH2800662

2P+PE z przesłonami torów prądowych, IP44 (1-krotne)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2800321	—
☐ kremowy	EPH2800323	—
☐ antracyt	EPH2800371	—
☐ stal	EPH2800362	—

2P+PE Schuko z przesłonami torów prądowych, IP44 (1-krotne)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3100321	—
☐ kremowy	EPH3100323	—
☐ antracyt	EPH3100371	—
☐ stal	EPH3100362	—
☐ aluminium	EPH3100361	—
☐ brąz	EPH3100369	—



EPH2800421

2P+PE czerwone		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH2800421	—
☐ biały schuko	EPH2900521	—



EPH3000121

2P		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3000121	—
☐ kremowy	EPH3000123	—
☐ antracyt	—	EPH3000171
☐ stal	—	EPH3000162
☐ aluminium	—	EPH3000161
☐ brąz	—	EPH3000169



EPH9800221

2x2P+PE (do puszki pojedynczej)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH9800221	—
☐ antracyt	EPH9800271	—



EPH9900121

2x2P+PE Schuko (do puszki pojedynczej)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH9900121	—
☐ kremowy	EPH9900123	—
☐ antracyt	EPH9900171	—
☐ stal	EPH9900162	—
☐ aluminium	EPH9900161	—
☐ brąz	EPH9900169	—



EPH9700221

2x2P (do puszki pojedynczej)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH9700221	—



EPH9810221

2x2P+PE (możliwość instalacji w ramach wielokrotnych)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH9811221	EPH9810221
☐ kremowy	—	EPH9810223
☐ antracyt	—	EPH9810271
☐ stal	—	EPH9810262
☐ aluminium	—	EPH9810261



EPH2700221



EPH2700321



EPH2700321



EPH4100121



EPH4200121



EPH5000121



EPH4300121

Gniazda ładowania USB

Gniazdo podwójne ładowarki USB 2,1A

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH2700221	—
kremowy	EPH2700223	—
antracyt	—	EPH2700271
stal	—	EPH2700262
aluminium	—	EPH2700261
brąz	—	EPH2700269

Gniazdo podwójne ładowarki USB typ A+C (2,1A lub 2x 1,05A)

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH2700321	—
kremowy	EPH2700323	—
antracyt	—	EPH2700371
stal	—	EPH2700362
aluminium	—	EPH2700361
brąz	—	EPH2700369

Gniazdo podwójne ładowarki USB typ A+C 45W PD

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH2700321	—
antracyt	—	EPH2700371

Gniazda telefoniczne

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH4100121	—
kremowy	EPH4100123	—
antracyt	—	EPH4100171
stal	—	EPH4100162
aluminium	—	EPH4100161
brąz	—	EPH4100169

2xRJ11

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH4200121	—
kremowy	EPH4200123	—
antracyt	—	EPH4200171

Gniazda komputerowe

1xRJ45, kat. 5e, ekranowane

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH5000121	—
kremowy	EPH5000123	—
antracyt	—	EPH5000171

1xRJ45, kat. 5e, nieekranowane

Kolor	z ramką	bez ramki
biały	EPH4300121	EPH4300721
kremowy	EPH4300123	—
antracyt	—	EPH4300171
stal	—	EPH4300162
aluminium	—	EPH4300161
brąz	—	EPH4300169



EPH4400121

2xRJ45, kat. 5e, nieekranowane		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH4400121	—
■ kremowy	EPH4400123	—
■ antracyt	—	EPH4400171
■ stal	—	EPH4400162
■ aluminium	—	EPH4400161
■ brąz	—	EPH4400169



EPH4700121

1xRJ45, kat. 6, nieekranowane		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH4700121	—
■ kremowy	EPH4700123	—
■ antracyt	—	EPH4700171
■ stal	—	EPH4700162
■ aluminium	—	EPH4700161
■ brąz	—	EPH4700169



EPH4800121

2xRJ45, kat. 6, nieekranowane		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH4800121	—
■ kremowy	EPH4800123	—
■ antracyt	—	EPH4800171
■ stal	—	EPH4800162

Gniazda komputerowo - telefoniczne



EPH4900121

1xRJ45, kat. 5 + RJ12		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH4900121	—
■ kremowy	EPH4900123	—



EPH5200121

1xRJ45 kat.6 + RJ11		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH5200121	EPH5270121
■ kremowy	EPH5200123	EPH5270123
■ antracyt	—	EPH5200171
■ stal	—	EPH5200162
■ aluminium	—	EPH5200161
■ brąz	—	EPH5200169

Gniazda głośnikowe



EPH5700121

Podwójne		
Kolor	z ramką	bez ramki
□ biały	EPH5700121	—
■ antracyt	—	EPH5700171



EPH3200121



EPH3200221



EPH3200321



EPH3300121



EPH3300221



EPH3700121



EPH3700221

Gniazda abonenckie

TV końcowe (1dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3200121	—
☐ kremowy	EPH3200123	—
☒ antracyt	—	EPH3200171
☐ stal	—	EPH3200162
☐ aluminium	—	EPH3200161
☐ brąz	—	EPH3200169

TV przelotowe (4dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3200221	—
☐ kremowy	EPH3200223	—

TV przelotowe (8dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3200321	—
☐ kremowy	EPH3200323	—
☒ antracyt	—	EPH3200371

TV/R końcowe (1dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3300121	EPH3300721
☒ antracyt	—	EPH3300171

TV/R przelotowe (4dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3300221	—
☒ antracyt	—	EPH3300271

SAT końcowe (1dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3700121	—
☒ antracyt	—	EPH3700171
☐ stal	—	EPH3700162
☐ aluminium	—	EPH3700161
☐ brąz	—	EPH3700169

SAT przelotowe (4dB)

Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3700221	—



EPH3400121

TV/SAT końcowe (1dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3400121	—
☒ antracyt	—	EPH3400171
☒ stal	—	EPH3400162
☒ brąz	—	EPH3400169



EPH3400221

TV/SAT przelotowe (4dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3400221	—



EPH3400321

TV/SAT przelotowe (8dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3400321	—



EPH3500121

R/TV/SAT końcowe (1dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3500121	—
☒ antracyt	—	EPH3500171
☒ stal	—	EPH3500162
☒ aluminium	—	EPH3500161



EPH3500221

R/TV/SAT przelotowe (4dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3500221	—
☒ antracyt	—	EPH3500271
☒ aluminium	—	EPH3500261



EPH3600121

TV/SAT/SAT końcowe (1dB)		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH3600121	—
☒ antracyt	—	EPH3600171



EPH5600121



EPH5500121

Inne

Zaslepka		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH5600121	—
☐ kremowy	EPH5600123	—
☐ antracyt	—	EPH5600171
☐ stal	—	EPH5600162
☐ aluminium	—	EPH5600161
☐ brąz	—	EPH5600169

Wypust kablowy		
Kolor	z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH5500121	—
☐ kremowy	EPH5500123	—
☐ antracyt	—	EPH5500171
☐ aluminium	—	EPH5500161



EPH5800121



EPH5800221



EPH5800321



EPH5800421



EPH5800521



EPH5800621

Ramki

1-krotna

Kolor	
biały	EPH5800121
kremowy	EPH5800123
antracyt	EPH5800171
stal	EPH5800162
aluminium	EPH5800161
brąz	EPH5800169

2-krotna

Kolor	pozioma	pionowa
biały	EPH5800221	EPH5810221
kremowy	EPH5800223	EPH5810223
antracyt	EPH5800271	EPH5810271
stal	EPH5800262	EPH5810262
aluminium	EPH5800261	EPH5810261
brąz	EPH5800269	EPH5810269

3-krotna

Kolor	pozioma	pionowa
biały	EPH5800321	EPH5810321
kremowy	EPH5800323	EPH5810323
antracyt	EPH5800371	EPH5810371
stal	EPH5800362	EPH5810362
aluminium	EPH5800361	EPH5810361
brąz	EPH5800369	EPH5810369

4-krotna

Kolor	pozioma	pionowa
biały	EPH5800421	—
kremowy	EPH5800423	—
antracyt	EPH5800471	—
stal	EPH5800462	—
aluminium	EPH5800461	—
brąz	EPH5800469	—

5-krotna

Kolor	pozioma	pionowa
biały	EPH5800521	—
kremowy	EPH5800523	—
antracyt	EPH5800571	—
stal	EPH5800562	—
aluminium	EPH5800561	—
brąz	EPH5800569	—

6-krotna

Kolor	pozioma	pionowa
biały	EPH5800621	—
kremowy	EPH5800623	—
antracyt	EPH5800671	—
stal	EPH5800662	—
aluminium	EPH5800661	—



EPH6100121



EPH6100221

Podstawy naścienne

1-krotna	
Kolor	pozioma
☐ biały	EPH6100121
☐ kremowy	EPH6100123
☐ antracyt	EPH6100171
☐ stal	EPH6100162
☐ aluminium	EPH6100161
☐ brąz	EPH6100169
Rozszerzająca (pozioma)	
Kolor	pozioma
☐ biały	EPH6100221
☐ kremowy	EPH6100223
☐ antracyt	EPH6100271

Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży

Region Północ

- ❶ +48 519 483 777
- ❷ +48 608 648 291
- ❸ +48 504 161 982

Region Centrum

- ❶ +48 512 172 522
- ❷ +48 513 133 480
- ❸ +48 602 509 576
- ❹ +48 504 161 981
- ❺ +48 504 161 976
- ❻ +48 602 508 864

Region Południe

- ❶ +48 509 925 997
- ❷ +48 501 643 859
- ❸ +48 505 541 101
- ❹ +48 510 920 087
- ❺ +48 504 998 212
- ❻ +48 504 998 249

Region Zachód

- ❶ +48 513 133 478
- ❷ +48 501 530 176
- ❸ +48 604 549 600
- ❹ +48 602 506 726



Zapoznaj się z naszą ofertą: www.se.com/pl

Sprawdź dostępność produktów: www.produktnet.pl

Wsparcie techniczne 24/7: www.se.com/pl/mySchneider

Cennik produktów: www.se.com/pl/cennik

Więcej o ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego:
www.se.com/pl/osprzet

Sprawdź naszą ofertę z zakresu aparatury modułowej:
www.se.com/pl/aparatura_modulowa

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64,
+48 801 171 500,

poland.helpdesk@se.com
www.se.com/pl

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub właściwości techniczne produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być używana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnej aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania oraz użytku. Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.