

Qoltec Zasilacz na szynę DIN | 40W | 12V | 3.33A | Biały | Slim

Kod produktu: 50910



Zasilacze na szynę DIN to zasilacze przemysłowe, które oprócz odpowiednio wysokiego stopnia ochrony zapewniającego zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi, posiadają również wysokie parametry dotyczące mocy oraz sprawności.

WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE UŁATWIENIEM W DOKONANIU WŁAŚCIWEGO WYBORU



Zasilacze na szynę DIN marki Qoltec są przydatnym elementem systemów automatyki, sterowania maszynami, technice oświetleniowej oraz elektronice przemysłowej w których istotny jest rozmiar urządzeń zasilających oraz dostosowanie ich do ograniczonej przestrzeni.

KOMPAKTOWE WYMIARY

Ułatwieniem w zorganizowaniu przestrzeni do montażu zasilacza jest jego **wersja SLIM** - niewielkie rozmiary pozwolą na **bezproblemową instalację**, a **ergonomiczny kształt** z łatwością dopasuje się do wybranej szafy elektrycznej.

DOPASUJ SWÓJ MODEL

Nie wiesz jaki zasilacz wybrać? To proste:

Należy koniecznie obliczyć pobór mocy wszystkich obsługiwanych przez niego urządzeń. Suma pozwoli na określenie minimalnej mocy, która zapewni działanie wszystkich podzespołów w systemie zasilanych z konkretnego zasilacza DIN. Warto pamiętać, by przy wyborze zasilacza zapewnić zapas ok. 10-15% mocy dla bezpiecznego funkcjonowania podpiętych do niego sprzętów.

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO



Zasilacze na szynę DIN wyprodukowano z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji. Dodatkowo posiada zabezpieczenia przeciw:

- **przepięciom** to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- **przeciążeniom** to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- **zwarciom** to ochrona przed zwarcie w obwodzie zasilacza

BĄDŹ BARDZIEJ EKO

Nasza firma dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej **chronić środowisko** tym samym prezentowany model zapakowany jest w **box ulegający biodegradacji**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze propozycje spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy DIN jest objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	40 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Napięcie wyjściowe	12 V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	11.5 – 14.5 V
Natężenie wyjściowe	3.33 A
Sprawność	84%
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none">- przeciwprzepięciowe- przeciwzwarceniowe- przeciwprzeciążeniowe
Klasa szczelności	IP 20
Informacje dodatkowe	Montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 Możliwość regulacji napięcia wyjściowego Wbudowany aktywny sygnał DC OK
Uwagi	Do użytku tylko z urządzeniem o zgodnych parametrach wskazanych w specyfikacji tego urządzenia.
Temperatura pracy	-30 C ~ +70
Kolor	Biały
Wymiary (G/D x Sz x W)	100 x 40 x 90 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz na szynę DIN
Głębokość / Długość opakowania [mm]	102
Szerokość opakowania [mm]	43
Wysokość opakowania [mm]	110
Waga netto [kg]	0.2540
Waga brutto [kg]	0.2730
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509105