

Kabel USB-C™ USB 2.0 z metalową osłoną USB Type-C™ męski na męski PD 3.0 60 W 1 m srebrny

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

Trwa? a metalowa os?ona zapewniaj?ca optymaln? ochron?

Ten wytrzymały kabel USB-C™ do USB-C™ ma trwałą metalową osłonę, która zapewnia niezawodną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, kurz lub uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe. Pomimo mocnej osłony kabel pozostaje elastyczny i zachowuje swoją giętkość, co zapewnia łatwą obsługę.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Obsługa standardu Extended Power Range odp. USB Power Delivery 3.0 oznacza, że podłączone urządzenia mogą być zasilane do mocy 60 W (20 V / 3 A) jest możliwe.



1 m

Numer artykułu 81259

EAN: 4043619812592

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB 2.0 Type-C™ męski
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 23 AWG
- Kabel z metalową osłoną
- Złącze w metalowej obudowie
- Średnica kabla: ok. 3,6 mm
- Połączone styki
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W (20 V / 3 A)
- Kolor: srebrny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Wykończenie kabla:	metal jacketed
Specyfikacja:	USB 2.0
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Moc maksymalna:	60 W
Maksymalny prąd:	3 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 23 AWG 3,6 mm
Długość:	1 m
Kolor:	srebrny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de