


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg działania [mm]	60
OBF	
Zasięg działania [mm]	70
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	620
OO50	
Zasięg działania [mm]	300
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Dane mechaniczne	
Waga [g]	45,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4

E20645



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	9
Układu światłowodu		●
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 16 x 0,25
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M4 podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.