

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Fiche M8 sur embase M8

Cordon capteur/actionneur, M8 sur M8, PUR sans halogène, 3 ou 4 broches, prise/embase, DEL, codage A, IP65/IP67/IP68, adapté pour chaînes porte-câbles

Info

Autres variantes disponibles sur www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande



Chaîne porte-câbles



Encombrement



Génie mécanique et industriel



Automatisation

Avantages

Rentable grâce à une installation rapide et simple
Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
Suivi rapide et simple des erreurs
Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert

Applications

Pour stress mécanique accru et conditions de fonctionnements difficiles

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Particularités

Résistant aux UV
Bonne résistance aux huiles et produits chimiques
Sans PWIS et PVC
Pour des applications en chaînes porte-câbles
Support tag inclus

Homologations / références de la norme

Sans halogène selon DIN VDE 0472
UL, numéro de dossier : E249137
Ignifuge selon UL 1581 FT-2

Constitution du produit

Section de conducteur : 0,25 mm²
Code couleur :
3 broches : bn (1), bu (3), bk (4)
4 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Gaine extérieure : PUR, noire

Caractéristiques techniques

Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de raccordement de capteur-actionneur
Matériau:	Matériau du Contact: CuSn Surface du contact : Ni / AuKnurl : Zinc moulé sous pression , nickelé Matériau du corps : TPU , retardateur de la flamme , autoextinguible
Rayon de courbure minimum:	En pose fixe : 5 x diamètre extérieur Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
Indice de protection:	IP65/IP67
Température ambiante (en service):	Fiche/embase -25 °C à +90 °C Installation fixe -40 °C à +80 °C Flexible -25 °C à +80 °C
Codage:	A-standard
Courant nominal (A):	4 A

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
Les certifications UL se trouvent dans la fiche technique

**UNITRONIC® SENSOR M8-M8**

Numéro d'article	Designation article	Nombre de broches	Longueur (m)	Conception	LED	Tension nominale UN(V)
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0,3	droit - droit	non	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0,6	droit - droit	non	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	droit - droit	non	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	droit - droit	non	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0,3	droit - coudé	non	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0,6	droit - coudé	non	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	droit - coudé	non	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	droit - coudé	non	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	droit - coudé	2 LEDs	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	droit - coudé	2 LEDs	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	droit - coudé	2 LEDs	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	droit - coudé	2 LEDs	24
4 broches						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0,3	droit - droit	non	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0,6	droit - droit	non	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	droit - droit	non	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	droit - droit	non	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0,3	droit - coudé	non	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0,6	droit - coudé	non	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	droit - coudé	non	30

Dernière mise à jour (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Numéro d'article	Désignation article	Nombre de broches	Longueur (m)	Conception	LED	Tension nominale UN(V)
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	droit - coudé	non	30

Dernière mise à jour (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16