




Gniazdo do zarobienia

SDOGH050VASFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Aplikacja		strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	42
Materiał		PA 6.6 szary; uszczelnienie: EPDM
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia		EPDM



Gniazdo do zarobienia

SDOGH050VASFKPG

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);
uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla
łączonych części!



Podłączenie



BK	Kolory żył
BN	czarny
BU	brązowy
GY	niebieski
WH	szary
	biały
	Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2