

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Fiche/embase M12 sur fiche/embase/extrémité de conducteur libre M12

Cordon capteur/actionneur, M12 sur extrémité de conducteur libre, M12 sur M12, prise/embase, PVC, 3, 4 ou 5 broches, codage A, IP65/IP67/IP68

Info

Autres variantes disponibles sur www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande



Étanche à l'eau



Encombrement



Machines industrielles et ingénierie industrielle



Automatisation

Avantages

Économies grâce à une installation rapide et simple

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Suivi rapide et simple des erreurs

Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert

Protection intégrée contre les vibrations (verrouillage mécanique)

Applications

Pour un stress mécanique moyen dans des conditions sèches

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Particularités

Partiellement résistant aux huiles et aux produits chimiques
Support tag inclus
Exempt de vernis corrosif

Homologations / références de la norme

Ignifuge selon style 2464
UL, numéro de dossier : E249137

Constitution du produit

Section des conducteurs: 0,34 mm²
Code couleur :
3 broches : bn (1), bu (3), bk (4)
4 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
5 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
Gaine extérieure : PVC, noire

Caractéristiques techniques

Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de raccordement de capteur-actionneur
Matériau:	Matériau du Contact: CuSn Surface du contact : Ni / AuKnurl : Zinc moulé sous pression , nickelé Matériau du corps : TPU , retardateur de la flamme , autoextinguible
Rayon de courbure minimum:	En pose fixe : 5 x diamètre extérieur Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
Indice de protection:	IP65/IP67
Température ambiante (en service):	Mâle / femelle -25 °C à + 90 °C Installation fixe -40 °C à +80 °C Flexible -25 °C à +80 °C
Codage:	A-standard
Courant nominal (A):	4 A

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
Les certifications UL se trouvent dans la fiche technique

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Numéro d'article	Designation article	Nombre de broches	Longueur (m)	Conception	Tension nominale UN(V)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	droit	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	droit	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	droit	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	droit	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	droit	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	droit	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	coudé	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	coudé	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	coudé	250
Connecteur pour douille					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	droit - coudé	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	droit - coudé	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	droit - coudé	250

Dernière mise à jour (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03_16