




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Zasięg działania [mm] 330

OKF

Zasięg działania [mm] 40

OOF

Zasięg działania [mm] 200

OUF

Zasięg działania [mm] 40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...290

Dane mechaniczne

Waga [g] 48,5

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Gwint głowicy pomiarowej M6

E20055



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6

Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		①
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
		podkładki zębate: 2
		Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.