


## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/1,5M



## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

270

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

157,8

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

1500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

# E20296



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/1,5M

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Materiał pancerza    | aluminium                                        |
| Akcesoria            |                                                  |
| Dostarczane elementy | Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna |
|                      | podkładki zębate: 4                              |
|                      | Nakrętka radełkowana: 1 x M30                    |
| Uwagi                |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu   | 1 szt.                                           |