Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® 4L męski 1.37 20 cm długość gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów techologii radiowej.



Numer artykułu 90402

EAN: 4043619904020

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x SMA żeński grodzi >
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męski
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,37 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 9,0 mm
- Kolor przewodu: szary
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® 4

Zawartość opakowania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Przewód antenowy
- Nakętka i pierścień blokujący

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męski

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	10 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.37
Tłumienie przewodu:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	szary
Długość kabla ze złączem:	20 cm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm
Średnica kabla:	1.37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**