

## PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código             | 09 45 600 0300                                                                        |
| Especificação      | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09456000300">https://b2b.harting.com/09456000300</a> |

### Identificação

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Categoria         | Sistema de cabos           |
| Elemento          | Cabos não confeccionados   |
| Especificação     | Não montado                |
| Tipo de cabo      | Cabo híbrido (cobre/cobre) |
| Descrição do cabo | Retardante de chama        |

### Versão

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Comprimento do cabo | 100 m                                 |
| Número de núcleos   | 8                                     |
| Estrutura central   | 4x AWG 22/7<br>4x 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Características técnicas

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Características de transmissão           | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
| Taxa de dados                            | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s     |
| Limitação de temperatura                 | -20 ... +70 °C              |
| Atenuação do acoplador a 20 °C / 100 MHz | ≤10 mΩ/m                    |
| Resistência do condutor a 20 °C          | ≤120 Ω/km                   |
| Resistência de isolamento a 20 °C        | ≥500 MΩ x km                |
| Tempo de propagação do sinal a 20 °C     | ≤5.3 ns/m                   |
| Impedância a 100 MHz                     | 100 Ω ±15 %                 |



Pushing Performance  
Since 1945

Propriedades do material

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Material (cabo)                          | FRNC (LSZH)  |
| Cor (cabo)                               | Verde        |
| RoHS                                     | conformidade |
| Status ELV                               | conformidade |
| China RoHS                               | e            |
| Substâncias REACH Annex XVII             | Não contido  |
| Substâncias REACH ANNEX XIV              | Não contido  |
| Substâncias REACH SVHC                   | Não contido  |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim          |

Especificações e aprovações

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Especificações | EN 13602                            |
|                | IEC 60332-1-2 Retardamento de chama |
|                | UL style 21282 (80°C / 150 V)       |
| PROFINET       | Sim                                 |

Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 1             |
| Peso líquido                           | 15,000 g      |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290      |
| GTIN                                   | 5713140061989 |
| ETIM                                   | EC001579      |