


IN5415



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DANKG/US-100-KNV



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		2 x NO
Strefa działania [mm]		4
Obudowa		prostokątny
Wymiary [mm]		40 x 26 x 26
Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...36 DC
Napięcie znamionowe izolacji [V]		250
Pobór prądu [mA]		< 30
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		2 x NO
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Maks. prąd upływu [mA]		0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		250
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]		250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		1000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

IN5415



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DANKG/US-100-KNV

Podłączenie

