



Kabel zasilający

Model: **AK-PC-08C**



Kod produktu	AK-PC-08C
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Miedź
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	10 m
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	260 x 180 x 80 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	261 x 181 x 81 mm
Waga netto	834 g
Waga brutto	841 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139092
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-PC-08C posiada dwa zakończenia: **złącze IEC C13** oraz **wtyczkę Schuko**. Złącze IEC C13 służy do podłączania sprzętu elektrycznego, takiego jak monitory, drukarki czy zasilacze. Natomiast złącze Schuko, jest popularnym standardem złącza elektrycznego w Europie.

Kabel ten został **wykonany z miedzi**, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność podczas użytkowania. Miedź to jeden z najlepszych przewodników elektrycznych, który charakteryzuje się dużą przewodnością oraz odpornością na korozję. To sprawia, że kabel AK-PC-08C idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważna jest wysoka jakość i niezawodność. Co więcej, kabel ma **długość 10 m**, co pozwala na bezproblemowe podłączenie urządzenia w miejscu oddalonym od źródła zasilania. Dzięki temu nie musisz martwić się o zbyt krótki kabel i możesz swobodnie ustawić swoje urządzenie w wybranym miejscu.