

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny



2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Axioline F, Moduł komunikacyjny, interfejs RS-232, RS-485, RS-422: 1, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modulem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Umożliwia pracę typowych w handlu urządzeń peryferyjnych z interfejsem szeregowym w systemie magistrali.

Korzyści

- Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-232-, RS-422 i RS-485
- Obsługa różnych protokołów transmisji
- Szybkość transmisji ustawiana do 250000 bit/s
- Parametryzacja za pomocą kanału PDI
- Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2688666
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI251
Klucz produktu	DRI251
Strona katalogu	Strona 88 (C-6-2019)
GTIN	4046356730860
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	185 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	182 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny



2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Wysokość	126,1 mm
Głębokość	54 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715).

Interfejsy

Axioline F magistrala lokalna

Liczba interfejsów	2
Rodzaj przyłącza	Moduł gniazda magistrali
Szybkość transmisji	100 Mb/s

RS-232, RS-485, RS-422

Liczba interfejsów	1
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Szybkość transmisji	110 Bit/s ... 250 kBit/s (możliwość parametryzowania)
Fizyka transmisji	Miedź
Obsługiwane protokoły	Transparentny, koniec-koniec, XON/XOFF, Modbus/RTU (obsługa Client)
Terminator	aktywny, zintegrowany
Bitów danych	5 ... 8
Bitów stopu	1 albo 2
Bufor odbiornika	4 kByte
Bufor nadajnika	1 kByte

Właściwości systemu

Moduł

Przestrzeń adresowa danych wejść	20 Bajt
Przestrzeń adresowa wyjść	20 Bajt
Zapotrzeb. danych parametryz.	14 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	7 Bajt

Właściwości produktu

Typ produktu	Komponent I/O
--------------	---------------

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny



2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>

Rodzina produktów	Axioline F
Konstrukcja	modułowy
Pozycja montażu	dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury)
zakres dostawy	wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Stopień zanieczyszczenia	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Parametry elektryczne

Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (U_{Bus})

Napięcie zasilania	5 V DC (przez moduł gniazda magistr.)
Pobór prądu	maks. 240 mA
	typ. 200 mA
Pobór mocy	maks. 1,2 W
	typ. 1 W

Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia

Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej ($U_{magistrala}$) / zasilanie 5 V (urządzenia peryferyjne)	1000 V DC, 1 min.
Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (U_{Bus}) / uziemienie funkcyjne	1000 V DC, 1 min.
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie funkcyjne	1000 V DC, 1 min.

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Wtyczka Axioline F
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”.

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyczka Axioline F

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”.
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Długość usuwanej izolacji	8 mm
---------------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy


Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż


Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
Pozycja montażu	dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury)

Rysunki

rysunek złączy



Schemat blokowy



Wewn. przyporządkowanie zacisków


AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny

2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



Rysunek wymiarowy



Wymiary

2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA00000DF



LR

ID dopuszczenia: LR2001902TA-08



BV

ID dopuszczenia: 36433/B4 BV



PRS

ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

BSH

ID dopuszczenia: 840



RINA

ID dopuszczenia: ELE008423XG

ABS

ID dopuszczenia: 23-2449604-PDA



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny



2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

ABS

ID dopuszczenia: 23-2449604-PDA

BSH

ID dopuszczenia: 840



BV

ID dopuszczenia: 36433/B4 BV



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA00000DF



PRS

ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21



RINA

ID dopuszczenia: ELE008423XG



LR

ID dopuszczenia: LR2001902TA-08

UAE-RoHS

ID dopuszczenia: 23-02-63242

UAE-RoHS

ID dopuszczenia: 23-02-63242

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a323d349-35de-42e4-9a85-8d03e30c52a2

EF3.0 Climate Change

CO2e kg	7.19 kg CO2e
---------	--------------

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny

2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



Akcesoria

AXL F BS H - Przyłączenie magistrali

2700992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700992>

Moduł gniazda magistralnego Axioline F do obudowy typu H



ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0829579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829579>



Taśma ząbkowana do Axioline F (opis urządzenia), w rastrze 2 x 20,3 mm, niezadrukowana, 25 części, do samodzielnego opisania pisakiem B 0,8, X-PEN lub ploterem CMS P1

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny

2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829580>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,15 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 10, 15 x 5 mm, 1 x 5,8 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

AXL SHIELD SET - Połączenie ekranu

2700518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700518>



Zestaw przyłączeniowy ekranu Axioline (składa się z 2 uchwytów szyn ekranowanych i 2 złączy ekranu SK5)

AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny

2688666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2688666>



EMT (35X28)R - Szyld wtykany

0801602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801602>



Szyld wtykany, do oznakowania serii Axioline F firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 35 x 28 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl