



Typ

Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej
Izolacja żyły
Kolor żył
Konstrukcja przewodu
Materiał powłoki
Średnica zewnętrzna przewodu
Kolor powłoki

Przewody głośnikowe HELUSOUND® 500 PUR

2 x 1,5

Miedź, niepopielana
PVC
Czerwony, czarny
Pary skręcone
PUR
ok. 6,6 mm
Czarny

Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu 12,7 Om/km

Dane techniczne

Waga ok. 66,9 kg/km
Min. promień gięcia przy położeniu 33 mm
Min. temperatura pracy -25°C
Max. temperatury pracy +80°C
Waga miedzi 28,8 kg/km

Nr kat.	Budowa	Rezystancja przewodu Om/km	Średnica powłoki zewn. w mm	Waga Cu kg/km	Waga ok. kg/km
400109	2 x 1,5	< 12,7	6,6	28,8	66,9
400110	2 x 2,5	< 7,9	7,5	48,0	98,5
400111	2 x 4,0	< 4,9	9,4	76,8	150,2
400112	4 x 2,5	< 7,9	8,8	96,0	159,1
400113	4 x 4,0	< 4,9	11,6	153,6	253,0
400114	8 x 2,5	< 7,9	13,5	192,0	332,1
400115	8 x 4,0	< 4,9	16,8	307,2	499,5

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastosowanie

Wszystkie produkty należące do grupy HELUSOUND 500 PUR wyróżniają się wysoką elastycznością, a to za sprawą żył skręconych z drucików o średnicy 0,15 mm i bardzo miękkiej powłoki zewnętrznej. Przewody te są szczególnie polecane do zastosowań w połączeniach ruchomych gdzie wymagana jest odporność na niskie temperatury pracy (od -25°C)

