


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

40

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OOF

Zasięg działania

[mm]

24

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

46

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1

Długość głowicy	[mm]	5
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		①
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.