



1. Opis wyrobu :

Deklaracja dotyczy diodowych lampek sygnalizacyjnych produkowanych na szereg napięć z przedziału 24V – 230V-AC/DC (24V; 30V; 48V; 60V; 110V-130V; 220V; 230V). Lampki przeznaczone są do stosowania w wyposażeniu urządzeń elektrycznych .


2. Dokumentacja techniczna :

Wszystkie lampki sygnalizacyjne oparte są na układzie elektrycznym :
prostownik dwupołkowy




Dla napięcia 230V-AC/DC pobór mocy wynosi 1 W, dla 24V-AC/DC wynosi 0,5 W.

- lampka sygnalizacyjna BA15D



- lampka sygnalizacyjna BA15S



Lampki kontrolne LED BA15D i BA15S



Parametry techniczne lampek (24V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	9000-10000	630	0,5 W
zielona	10000-14000	530	0,5 W
żółta	6000-8000	590	0,5 W
pomarańczowa	6000-8000	610	0,5 W
niebieska	3000-4000	470	0,5 W
biała	10000-14000	4500 K	0,5 W

Parametry techniczne lampek (230V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	7000-8000	630	1 W
zielona	4000-6000	530	1 W
żółta	2000-3000	590	1 W
pomarańczowa	4000-6000	610	1 W
niebieska	3000-4000	470	1 W
biała	3000-4000	4500 K	1 W

Data aktualizacji : 01-03-2024