


Kable BUS

KH-BUS 2X1,5+2X2X0,6 PVC + FRNC



Typ Budowa

Przewód wewnętrzny, żyły zasilające:
Przewód wewnętrzny, dane żyły:
Izolacja żyły:
Kolor żył:
Podstawowe kolory żył:
Kolor żył, nadruk:
Dane żyły skręcanej:
Ekran, dane:
Przewód spustowy:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Hospital-Bus 2x1.5mm² (skręcany) + 2x2x0.60 mm (trwały)

Cu niepob.
Miedź, cynowana
PVC
PE
czerwony, niebieski
zielony/żółty, szary/różowy
Podwójna żyła
folia PP + folia aluminiowa + folia PP
tak
PVC
ok. 8,0 mm ± 0,3 mm
zielony podobny do RAL 6001

Hospital-Bus 2x1.5mm² (skręcany) + 2x2x0.60 mm (trwały)

Cu niepob.
Miedź, cynowana
PE
PE
czerwony, niebieski
zielony/żółty, szary/różowy
Podwójna żyła
folia PP + folia aluminiowa + folia PP
tak
FRNC
ok. 8,0 mm ± 0,3 mm
zielony podobny do RAL 6001

Dane elektryczne

Rezystancja izolacji, min.:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:

0,02 GOhm x km
70 nF/km nom.
2 kV

0,02 GOhm x km
70 nF/km nom.
2 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatury pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 90 kg/km
120 mm
-40°C
+80°C
1,01 MJ/m
53,00 kg/km

ok. 93 kg/km
120 mm
-25°C
+80°C
0,86 MJ/m
53,00 kg/km

Zastosowanie

HELUKABEL® KH-BUS PVC + FRNC dla stałych instalacji systemów telefonicznych ponieważ w tych instalacjach ważnym czynnikiem jest prosta i szybka instalacja. Z tego powodu, 6-przewodowy kabel hybrydowy stosuje się do łączenia poszczególnych elementów układu telefonicznego. Ten kabel służy do zasilania i transmisji danych. Wersja FRNC to właściwy wybór, gdy wymagana jest instalacja bezhalogenowa.

Nr katalogowy

81085, KH-BUS
81447, KH-BUS

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.