

DIGITUS Hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC, UHD 8K, 15 m

AK-330126-150-S
EAN 4016032467045



Kabel HDMI A/HDMI A M/M czarny 15m HDMI Hybrydowy HighSpeed z Ethernetem 8K 60Hz UHD

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 8K/60 Hz i przepustowością do 48 Gb/s. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, które stanowią tylko niektóre obszary zastosowania. Łatwa instalacja odbywa się za pomocą funkcji Plug and Play, podłącz i od razu ciesz się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HDMI 2.1, HDCP 2.2 lub HDR. Obszar audio obsługuje formaty ARC, DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD, a także posiada wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio na 10 m w rozdzielczości 8K / 60Hz (UHD-2) z przepustowością 48 Gb/s.

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Obsługa 8K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 48 Gb/s – Zero frame delay
- Obsługuje do 60 Hz w 4K i Full HD (1080p)
- Obsługuje BT.2020 z 10, 12 i 16 bitami na każdym komponencie kolorów
- Subsampling: YUV 4:4:4
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja HDMI®: 2.1
- Obsługiwana głębokość kolorów: 48-bitowa głębokość kolorów
- Obsługa HDR

- Obsługa enhanced Audio Return Channel (eARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa trybu Multi Stream Audio / Video
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9
- 32-kanałowa obsługa audio
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługa audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD
- Opóźnienie: Zero frame delay
- Promień gięcia: 20 mm
- Wersja OM: OM3
- Temperatura robocza: -10°C ~ 80°C
- Wilgotność robocza: 0-85% wilg. wzgl.
- Pobór mocy: 400 mW maks.
- Obsługa DVI wersja 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Powierzchnia styku: Połączana
- Kolor kabli: Czarny
- Typ obudowy: Obudowa metalowa
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: yes
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Długość: 15 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	11.10	34.00	45.00	28.00	42,840.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.62	7.30	14.00	14.00	1,430.80
Opakowanie jednostkowe	1	0.62	6.00	20.00	20.00	2,400.00
Netto bez opakowania	1	0.56	6.00	20.00	20.00	2,400.00

Więcej zdjęć

