



Warm Schrumpfschlauch 3:1 - flexibel und transparent

TF34 - dünnwandig

Der transparente Warm Schrumpfschlauch TF34 wird verwendet, wenn das um Schrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll. Die Hauptanwendung ist der Schutz von Kennzeichnungslösungen.

Hauptmerkmale

- Transparenter, hochflexibler Warm Schrumpfschlauch TF34
- Schützt Kennzeichnungen optimal
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Halogenfrei



Der transparente Schrumpfschlauch TF34 eignet sich ideal zum Schutz von Kennzeichnungslösungen.



Auch in Abschnitten erhältlich. Fragen Sie uns!

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Längsschrumpf	-5 % max.
Durchschlagsfestigkeit	46 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	nicht flammhemmend



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollenlänge	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transparent (CL)	30-32	333-34003

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.