




Seria 44 CE - Wodoszczelne puszki natynkowe zgodne z normami EN 60670-1 (CEI 23-48) i IEC 60670-22 (CEI 23-94) i wykonane z wysokiej jakości technopolimerów. Asortyment obejmuje wersje o stopniu ochrony IP44, IP55, IP56 z gładkimi ściankami lub z dławikami kablowymi z szybkim wejściem i różnymi rodzajami pokryw: pełne / przezroczyste, głębokie / gładkie, wciskane / wkręcane (z tworzywa sztucznego, również 1/4 obrotu, lub z metalu). Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów samogasnących (do GWT 960 °C). Odpowiednie do zwykłych złączy, do zastosowań specjalnych i przemysłowych.

|                          |                                            |                                                |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Klasa Izolacji           | II (zgodnie z normami IEC 61140)           | Kolor                                          | Szary RAL 7035              |
| Ochrona IP               | IP56                                       | Materiał                                       | Technopolimerowy GWPLAST 75 |
| Odporność na wstrząsy    | IK08                                       | Wymiary wewnętrzne LxHxD (mm)                  | 100x100x120                 |
| Maks. Ø otworów, możliwa | 29 mm                                      | Śruby pokryw (liczba i typ)                    | 4 - stal nierdzewna         |
| Zastosowanie             | Zwykłe przyłącza                           | Próba rozżarzonym drutem                       | 650 °C                      |
| Pokrywka                 | Głęboka wkręcana                           | Temperatura robocza                            | -25 +60 °C                  |
| Rodzaj materiału         | Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2 | Electrocod                                     | 02211                       |
| Twardość kulkowa         | 85 °C                                      | Moment dokręcania moment dokręcania śrub       | 1 NM                        |
| Ściany                   | Gładki                                     | Wypożażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji | GW44622                     |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol            |                    |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK

IK08


GWT

650 °C



HF  
HALOGEN FREE

Bezhalogenowe  
zgodnie z normą EN  
50267-2-2



#### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice