

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Bezhalogenowe przewody PROFIBUS HYBRID do zastosowań wymagających dużej elastyczności

Kabel magistralny dla magistrali PROFIBUS-DP, -FMS oraz FIP. HYBRYDA: Transmisja danych i zasilanie. Zakres temperatury od -40°C do 80°C

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Prowadnice łańcuchowe

Korzyści

Płaszcz zewnętrzny o właściwościach podobnych do poliuretanu: bezhalogenowy i samogasnący

Do zastosowań wymagających wysokiej elastyczności (prowadnice łańcuchowe, często ruchome elementy maszyny)

Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP

Zakres zastosowania

PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol)

Cechy produktu

HYBRID: przewód do transmisji danych + zasilanie

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

Linka z cienkich drucików z czystej miedzi

1 × 2 × 0,64: czerwony, zielony 3 × 1,0 (AWG18): zielono-żółty, niebieski, czarny

Izolacja żyły: PE

Oplot z ocynowanych drutów miedzianych

Płaszcz zewnętrzny: PUR, fioletowy (RAL 4001)

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych
Pojemność robocza:	(800 Hz): maks. 30 nF/km
Szczytowe napięcie robocze:	(nie do zastosowań silnoprądowych) 100 V
Napięcie próbne:	Żyła/żyła: 600 V
Impedancja falowa:	150 ± 15 Ohm
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -5°C do +50°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

SIMATIC® jest zastrzeżoną marką Siemens AG. FIP jest zastrzeżoną marką World FIP

LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i średnica żyły [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI					
2170227	UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI	1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm ²	10,1	59	125