

Kabel antenowy FAKRA C męski na MHF[®] I męski 1,13 - 20 cm 2 z wstępnie wyciętym otworem

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 90731

EAN: 4043619907311

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski FAKRA C
 - 1 x MHF[®] I męskie
- FAKRA D: RAL 4004 Bordowy
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: 1.13
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Płytki montażowa: stal
- 2 perforowane otwory montażowe
- Rodzaj gwintu: M3
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 24 x 12 x 9 mm

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x męski FAKRA C
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	1.13
Długość kabla:	20 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

