

ISO 9001:2008
TÜV SÜD
RoHS


MKSP-I18

KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH





Nadruk–etykieta



Pojemność	Wymiary		Waga
	D^{+1}_{-0}	L±3	m
µF	mm	mm	g
80	60	125	380±10

DANE TECHNICZNE:

- Pojemności:	- wg tabeli,
- Tolerancja pojemności:	- ± 5% ,
- Napięcie znamionowe U_R:	- 420V/ 470V- 50Hz,
- Kategoria klimatyczna:	- 40/085/21 wg PN-EN 60068-1,
- Tangens kąta stratności:	- ≤0,0025 przy U_R / 50Hz,
- Wytrzymałość elektryczna:	
między końcówkami	- 2 U_R - 2s,
między zwartymi końcówkami a obudową	- 2kV / 50Hz - 2s,
- Obudowa:	- aluminiowa,
- Obowiązujące warunki techniczne:	- WT-04/MIFLEX/MKSP-I18,
- Klasa pracy:	- 420V~ kl.B (10000h), 470V~kl.C(3000h)
- Klasa bezpieczeństwa:	- S2,
- Klasa ochrony:	- IP00,
- Kondensatory spełniają normy:	- PN-EN 60252-1, VDE 0560 cz. 8,

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Na życzenie klienta kondensator może być bez podkładkonaktętki.

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
GRUNWALDZKA 3, 99-300 KUTNO, POLAND
Telephone: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data 09.02.2018

Index - I180V680I-A1