




ISO 14585 C

450 HV

**BN 13274****Vis à tôle à tête cylindrique bombée**

à six lobes internes et à bout pointu forme C

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

ST 2,2; ST 3,9: ne sont pas dans ISO 14585

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3070463	ST 2,2	4,2	1,8	X6	0,8	1,75	4,5
3070464							6,5
3070465							9,5
3070466							13
3070467							16
3642096							19
3060106	ST 2,9	5,6	2,4	X10	1,27	2,8	4,5
3060107							6,5
5000939							8
3060108							9,5
3060109							13
3060110							16
5000912							19
3060112							22
3271351							25
3271352							32
3642097							38
3060113	ST 3,5	7	2,6	X15	1,4	3,35	6,5
5001021							8
3060115							9,5
3060116							13
3060117							16
3060118							19
3060119							22
3060120							25
5001005							32
3271353							38

ST 2,2; ST 3,9: ne sont pas dans ISO 14585

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3642098	ST 3,9	7,5	2,8	X15	1,5	3,35	6,5
3060121							9,5
3060122							13
3060123							16
3060124							19
3060125							22
3060126							25
3060128							32
3271354							38
3271355							45
3642099							50
3642100	ST 4,2	8	3,1	X20	1,8	3,95	6,5
3060129							9,5
3060130							13
3060131							16
3060133							19
3060134							22
3060135							25
3060137							32
3060138							38
3271356							45
3271357							50
3642101							60
3060139	ST 4,8	9,5	3,7	X25	2,03	4,5	9,5
3060140							13
3060141							16
3060142							19
3060143							22
3060145							25
3060146							32
3060148							38
3271358							45
3271359							50
3271360							60
3642102							70
3642103							80
3271361	ST 5,5	11	4	X25	2,03	4,5	13
3271362							16
3271363							19
3271364							22
3271365							25

ST 2,2; ST 3,9: ne sont pas dans ISO 14585

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3271366	ST 5,5	11	4	X25	2,03	4,5	32
3271367							38
3271368							45
3271369							50
3271370							60
3642104							70
3642105							80
3271371	ST 6,3	12	4,6	X30	2,42	5,6	13
3271372							16
3271373							19
3271374							22
3271375							25
3271376							32
3271377							38
3271378							45
3271379							50
3642106							60