

Złącza do aplikacji fotowoltaicznych

MOREK
Creating a better future For You



- Do przewodów o przekrojach $2,5 \div 6 \text{ mm}^2$
- Napięcie znamionowe 1 500 V DC
- Obciążenie znamionowe 25 A / 40 A
- Standard MC4
- Stopień ochrony IP 68
- Łatwe rozłączanie bez użycia specjalnych narzędzi
- Wersja na przewód oraz do zabudowy na panelu



Typ		Złącze fotowoltaiczne 2,5 - 6 mm ² męskie	Złącze fotowoltaiczne 2,5 - 6 mm ² żeńskie
Kod zamówieniowy	wersja na przewód	MAP1006B40	MAP2006B40
	wersja panelowa	MAP1106B40	MAP2106B40
Kolor		czarny	czarny
Przekrój przewodów, (mm ²)		2,5 ÷ 6	2,5 ÷ 6
Prąd nominalny, (A)		25 A (2,5 ÷ 4 mm ²) / 40 A (4 ÷ 6 mm ²)	25 A (2,5 ÷ 4 mm ²) / 40 A (4 ÷ 6 mm ²)
Napięcie nominalne, DC (V)		1500	1500
Napięcie szczytowe (impulsowe), (kV)		8	8
Znamionowa wytrzymałość izolacji, (kV)		10	10
Klasa zabrudzeniowa		3	3
Zakres temperatury pracy, (°C)		-40 ÷ +85	-40 ÷ +85
Materiał części przewodzącej		Miedź cynowana	Miedź cynowana
Materiał części izolacyjnej		PPE + PS	PPE + PS
Klasa palności		Standard UL 94 V-0, tworzywo bezhalogenowe	Standard UL 94 V-0, tworzywo bezhalogenowe
Szer. / Wys. / Dł. (mm)		20 / 20 / 62	20 / 20 / 59
Waga, (g)		11	10
Opakowanie, (szt.)		50 / 300	50 / 300
Testowane zgodnie ze standardami		EN 62852:2015 + A1:2020	



Klucz montażowy do złączy (para)		Szczypce do zaciskania złączy
Kod zamówieniowy	MAP0000A40	MAP0001A40
Kolor	biały	czerwony / niebieski
Opakowanie, (szt.)	1 para	1