


DP3222



Konwerter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Aplikacja	
Aplikacja	konwerter sygnałów analogowych na IO-Link; do podłączania czujników analogowych do systemu IO-Link; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	300
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
Wejścia	
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Liczba wejść analogowych	2
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	0...10
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO tryb	nie

DP3222



Konwerter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Wymagany typ portu mastera		A/B	
Ilość danych analogowych		2	
Obsługiwane DeviceID		Typ działania	DeviceID
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1			
Min.czas cyklu procesu		[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min.czas cyklu procesu		[ms]	4,6
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Temperatura składowania		[°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza		[%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza		[m]	4000
Ochrona		IP 67; IP 69K	
Stopień zabrudzenia		2	
Chemikalia		DIN EN ISO 175, Metoda badawcza Ecolab 40-1	
		przetestowano przez 28 dni w ustalonej temperaturze pomieszczenia następujące media, wykorzystując zanurzeniową metodę testową	P3-topax 66
			P3-topax 990
			Topactive 200
			Topactive 500
			Topactive OKTO
Testy / dopuszczenia			
MTTF		[lata]	504
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	78,6
Waga (bez akcesoriów i opakowania)		[g]	27
Wymiary		[mm]	63 x 30 x 24,5
Materiał		obudowa: PA	
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Materiał uszczelnienia		FKM	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	1 x LED, kolor zielony
		wejście analogowe	2 x LED, kolor żółty
Uwagi			
Uwagi		Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

**Konwerter 0...10 V - IO-Link**

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM



1:	L+
2:	0...10 V wejście analogowe 2
3:	L-
4:	0...10 V wejście analogowe 1
5:	nieużywany

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



1:	L+ napięcie zasilające
2:	nieużywany
3:	L- napięcie zasilające
4:	C/Q IO-Link