


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

330

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

42,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6

Długość głowicy	[mm]	25
Długość	[mm]	600; (+20 mm)
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		Ⓢ
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------