# TM-I
# TM-I 18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Dostępnych jest pięć różnych długości oznaczników umożliwiających wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera, systemu MC-Mobilo lub flamastra STI.

- Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
- Uznany i certyfikowany oznacznik do zastosowań inżynierii ruchu
- Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | TM-I 18 MC NE WS |
| Nr zam. | 1718431044 |
| Wykonanie | TM-I, Oznaczniki wkładane, 18 x 4 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 |
| J. op. | 320 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 1324380000 |

Data sporządzenia 28 czerwca 2019 14:28:22 CEST

# TM-I
# TM-I 18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 4 mm | Szerokość (cale) | 0,157 inch |
| Wysokość | 18 mm | Wysokość (cale) | 0,709 inch |
| Głębokość | 1,7 mm | Głębokość (cale) | 0,067 inch |
| Masa netto | 0,338 g | | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9 | Barwny | biały |
| Halogenki | Nie | Ilość na arkusz | 64 |
| Ilość na rolkę | 64 | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Rodzaj nadruku | neutralna | Szerokość | 4 mm |
| Zakres temperatury stosowania | -40…100 °C | Zalecane branże | Transport, Maszyny |
| tworzywo | poliamid 66 | | |

### Markery przewodów i kabli

| | |
|---|---|
| Halogenki | Nie |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN<br>CAT 8 SAI 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dane projektowe | STEP |
| Oprogramowanie | M-Print PRO configuration file |

# TM-I
# TM-I 18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

