




DIN 7513 B

450 HV



BN 1013

Viti automaschianti a testa cilindrica

forma B, con filettatura metrica ed intaglio

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



Applicazioni: leghe leggere, metalli non ferrosi, pressofusi di alluminio, zinco, pressofusi di zinco, leghe di rame

Article#	d ₁	d ₂ max.	k	n	t min.	Ø preforo H11	L
1380621	M2,5	4,5	1,6	0,6	0,7	2,2	6
1380648							8
1380699	M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1380710							10
1380729							12
1380737							16
1380753							25
1380796	M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	10
1380818							12
1380834							20
1380842							25
1380877	M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	10
1380966	M6	10	3,9	1,6	1,6	5,5	16